

品番：EA983FM-112

品名：M12・M14 アンカーボルト・ナット用保護キャップ(2個)

	販売価格	740円(税抜)／ 814円(税込)		
	カタログ価格	740円(税抜)／814円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 168 （2025/08/02 15:30現在）		
	商品入数	2	販売単位	袋
	カタログページ	1292ページ		



仕様

用途	アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策	適合ねじ径	M12・M14・W1/2”
使用可能ねじ長	32～48mm	サイズ	φ38×50(H)mm
内キャップ内径	26mm	内キャップ高さ	26mm
材質	キャップ本体:硬質塩化ビニル 内キャップ:ポリエチレン	カラー	キャップ本体:グレー 内キャップ:乳白色
入数	2個		
押し込むだけのワンタッチ取付			
内キャップがアンカーボルトのねじ部を固定			
取り外しは回すだけ			
ミリねじ・インチねじ共用			