



品番：EA983FM-124

品名：M24・W1" アンカーボルト・ナット用保護キャップ(2個)



販売価格	1,880円(税抜) / 2,068円(税込)		
カタログ価格	1,880円(税抜) / 2,068円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/04 04:51現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1242ページ		



仕様

用途	アンカーボルトの化粧・防錆・保護・安全対策	適合ねじ径	M24・W1"
使用可能ねじ長	55~79mm	サイズ	φ70×83(H)mm
内キャップ内径	62mm	内キャップ高さ	45mm
材質	硬質塩化ビニル(自己消化性樹脂)	入数	2個
ねじ式の為しっかり固定できます。			
ミリねじ・インチねじ兼用			
案内表示塔・鉄塔・橋梁などコンクリート、アスファルト打設時のアンカーボルト保護に			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.