


品番：EA983FM-436

品名：M10-16 アンカーボルト用保護カバー-(半割れ/ホワイト)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 380円(税抜) / 418円(税込) | | |
| カタログ価格 | 380円(税抜) / 418円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/06/29 02:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1241ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-------------------------------|---------|---|
| メーカー | 未来工業 | 型番 | MBCH-1016M |
| 適合ねじサイズ | M10・M12・M16 W3/8・W1/2・W5/8 | 適合ボルト高さ | M10・M12・M16: 18.5~51mm W3/8・W1/2・W5/8: 21~48mm |
| サイズ | φ44.2×63mm | 色 | ホワイト |
| 材質 | PVC | | |

キュービクル等の狭い場所やボルト上部に障害物がある場合でも使用できる半割れのアンカーボルト用保護カバー

側面からコーキング剤の注入が容易にできるノック付き

ねじ部の向きを変えることで豊富なボルトサイズに対応できます。

ねじ部の取り付け位置が三段階に変更でき、アンカーボルトが長い場合にも短い場合にも対応可能!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.