

品番：EA983FN-194

品名：50x50x30mm 角型保護キャップ° (EL/イエロー/2個)

□50



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 2,420円(税抜) / 2,662円(税込)      |      |    |
| カタログ価格  | 2,420円(税抜) / 2,662円(税込)      |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/29 03:22現在) |      |    |
| 商品入数    | 2                            | 販売単位 | pk |
| カタログページ |                              |      |    |

□50



#### 仕様

|         |  |     |               |
|---------|--|-----|---------------|
| メーカー    | AWJ                                      | 型番  | EOE30216-0050 |
| 用途      | ・角パイプ及び角棒材の切断面の保護<br>・角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用 | 材質  | エストラマー(TPE)   |
| はめ込み内寸法 | 50(W)×30(H)mm                            | 厚み  | 2.5mm         |
| 使用温度    | -60~98℃                                  | カラー | イエロー          |
| 入数      | 2個                                       |     |               |

角パイプ及び角棒の切断面の保護に

インジェクション成形による均等な厚みなので一定の強度を保ち安全を長期化させます

角パイプ内部への異物混入を防ぎ、密着させることで切断面の錆を抑える効果があります

RoHS2対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.