


品番：EA983FN-708Y

品名：M8 シングルナット用保護キャップ(イエロー/2個)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 520円(税抜) / 572円(税込)          |      |    |
| カタログ価格  | 520円(税抜) / 572円(税込)          |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/16 00:59現在) |      |    |
| 商品入数    | 2                            | 販売単位 | pk |
| カタログページ | 2300ページ                      |      |    |



#### 仕様

|       |                                 |       |             |
|-------|---------------------------------|-------|-------------|
| メーカー  | AWJ                             | 型番    | A30204-0008 |
| 用途    | 全ネジ・ボルト・Uボルト・アンカー用シングルナット保護キャップ | 材質    | 軟質塩化ビニール    |
| ねじサイズ | M8                              | H1サイズ | 22mm        |
| H2サイズ | 15mm                            | 耐熱温度  | -18℃～60℃    |
| カラー   | イエロー                            | 入数    | 2個          |


キャップ内側にネジが切っております。

キャップ装着時の接着材やビニールテープによる2次加工が不要です。

下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。

キャップ内及びキャップ縁を充填材にてコーキング処理することで、防水処理ができます。

#### 代替品

|   |      |             |
|---|------|-------------|
|  | 品番   | EA983FM-808 |
|   | コメント | 変更点: 材質・カラー |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.