


品番：EA983FP-245

品名：50x50mm/M12 角型ブッシング(10個/黒)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,540円(税抜) / 1,694円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,540円(税抜) / 1,694円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 14 (2026/06/29 04:33現在) | | |
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1409ページ2299ページ | | |



カタログ訂正

26/03/19 外観の訂正。誤:ねじ構造なし、正:ねじ構造(正しい画像はWEBをご覧ください(No.57 9025))

仕様

| | | | |
|---|-----|-----------|---------|
| サイズL(mm) | 50 | サイズh(mm) | 5 |
| サイズh1(mm) | 20 | サイズI(ゲージ) | 1.0~1.5 |
| ねじ寸法 | M12 | 入数 | 10個 |
| 色 | 黒 | 材質 | HDPE |
| 角型 | | | |
| アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適 | | | |
| ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能 | | | |
| パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。 | | | |
| スチール・ナット付きのHDPE | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.