

品番 : EA983FR-50

品名 : [充電式] LED警告灯(マグネット付)



販売価格	4,170円(税抜) / 4,587円(税込)		
カタログ価格	4,170円(税抜) / 4,587円(税込)		
在庫数	最新在庫: 240 (2025/12/16 06:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2309ページ		



仕様

連続使用時間	回転:約7時間 点滅(高速):約7時間 点滅(低速):約50時間 交互点滅:約7時間 SOS(モールス):約12時間 連続全点灯(強):約4時間 連続全点灯(弱):約30時間 連続点灯(LED2灯):約7時間 連続点灯(LED4灯):約5時間	光源	赤LEDx16灯
サイズ	φ 105×35mm	重量(g)	284
材質	透明部分:ポリカーボネート 外装赤部分:熱可塑性エラストマー	電源	3.7V(リチウムイオン700mAh)
点滅パターン	9種類	付属品	USBケーブル、シガーソケット、専用充電器
電池寿命(目安)	約5年	保護等級	IP67

9種類の点灯・点滅機能付
(回転・高速点滅・低速点滅・交互・SOS・強点灯・弱点灯・2点灯・4点灯)

マグネット付

ストロボ、回転、SOS信号、3LED懐中電灯を含む9種類の点灯パターンを搭載しています。ボタンを押すだけで機能を切り替えられ、3秒間長押しすると電源がオフになります。

激しい雨の中や車の通行にも耐えるように設計されており、非常に丈夫です。

産業グレードの強力なマグネットが内蔵されているため、トラックやRV車の側面などにしっかりと固定できます。

最長1.6km離れた場所から視認できるため、緊急事態への備えとしても最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.