

品番 : EA983FS-101RA

品名 : AC100V LED回転灯(ブザー付/赤色)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 24,400円(税抜) / 26,840円(税込) | | |
| カタログ価格 | 24,400円(税抜) / 26,840円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/08 06:51現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1200ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|-----------------|--------|------------|
| メーカー | パトライト (PATLITE) | 型番 | SKH-M2B-R |
| 定格電圧 | AC100V | 定格消費電力 | 3.3W |
| 配線方法 | AC電源プラグ | 電源コード長 | 500mm |
| 色 | 赤 | 光源 | LED球 |
| 音量 | 88dB | 閃光数 | 120回/分 |
| 使用周囲温度 | -10~50℃ | サイズ | φ100×147mm |
| 取付穴 | φ6mm(3ヶ所) | 取付ピッチ | 70mm |
| 重量 | 370g | 保護等級 | IP23(防滴構造) |
| 材質 | ポリカーボネート | | |

ブラシレスモーター構造により長寿命を実現

デュアルリフレクタ構造で高視認を実現。回転灯特有の「走る光」の効果を際立たてます。

ブザー付き(ブザー音色 1音:ピーピー)

RoHS10適合品

PSE適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.