品番：EA983FS-142

品名：[充電式] LED回転灯(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付/黄)

販売価格	7,870円（税抜）／ 8,657円（税込）			
カタログ価格	7,870円（税抜）／8,657円(税込)			
在庫数	最新在庫：12　（2025/06/08 23:16現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	2309ページ			



仕様

メーカー	日恵製作所	型番	VL08B-003DY
色	黄	連続動作時間	点滅：約190時間、回転：約140時間
電源	ニッケル水素電池×2個（付属）	光源	LED灯×12本
サイズ	φ84.2×75.7mm	重量	250g
付属品	ACアダプタ、盗難防止フック	防水性能	IP55
材質	レンズ：ポリカーボネート、ボディ：ABS	動作	点滅（55回/分）、回転（222回/分）
充電時間	約5時間		

回転、点滅切替式

回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。

充電で繰り返し使える手のひらサイズのLED警告灯です。

携帯性に優れ、回転と点滅はワンタッチ切り替え。作業用車両や農作業トラクターでの警告灯として、遊技施設やイベント時の装飾灯として、さまざまな用途に対応できます。

ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。

底面にはマグネットを装備しているので、据え置き以外にもマグネットでの設置が可能。

電源ボタンを押すごとに、回転→点滅→消灯→回転→・・・と切り替えが可能。どの動作状態からでも電源ボタンを長押しすれば消灯（電源オフ）になります。

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.