

品番 : EA983FS-156

品名 : DC24V/35W 車載着脱回転灯(マグネット付/赤色)



販売価格	7,850円(税抜) / 8,635円(税込)		
カタログ価格	7,850円(税抜) / 8,635円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2025/08/04 12:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0279ページ		



仕様

材質	グローブ:ポリカーボネート、 本体:ABS樹脂	定格電圧	DC24V
光源	白熱電球 35W	コード長	4m
カラー	赤	サイズ	145×200×140(H)mm
重量	約940g	IP規格	65相当

シガーライター用回転灯、車載型

防滴構造

シガレットプラグにON/OFFスイッチが内蔵されています。

ON時にはLEDが点灯します。

底部に強力ドーナツ型マグネットシート付
(保護シールでマグネットと装着面を保護)

代替品

	品番 EA983FS-51A コメント LED球 DC12V/24V兼用
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.