

品番：EA983FS-168

品名：AC100～200V LED回転灯(青)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,300円(税抜)／8,030円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 7,300円(税抜)／8,030円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/03/31 21:04現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1200ページ                      |      |   |



仕様

|                                                             |                   |      |              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------------|
| メーカー                                                        | 日恵製作所             | 型番   | VL07R-200NPB |
| 色                                                           | 青                 | 定格電圧 | AC100～200V   |
| 仕様                                                          | ブザー無              | 光源   | LED球         |
| サイズ                                                         | φ70×123mm         | 重量   | 220g         |
| 消費電力                                                        | 1.0W              | 回転   | 130回/分       |
| 材質                                                          | レンズ:PC<br>ボディ:ABS | 防水性能 | IP23         |
| 発光面を広げるフレネルレンズ構造                                            |                   |      |              |
| グローブにフレネルレンズ構造を採用し発光面を縦方向に拡大、グローブカットで発光面を横方向に拡大し最大限に広げています。 |                   |      |              |
| 屋外仕様(取付ねじSUS)                                               |                   |      |              |
| 小型でありながらLEDを20個配列しスムーズな回転を実現しました。                           |                   |      |              |
| LEDを効率よく照射するフレネルレンズ構造で視認性を高めた構造です。                          |                   |      |              |

