

品番 : EA983FS-231

品名 : DC12~48V LED回転灯(赤)



販売価格	15,500円(税抜) / 17,050円(税込)		
カタログ価格	15,500円(税抜) / 17,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 03:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0276ページ1200ページ		



仕様

メーカー	日恵製作所	型番	VS10R-D48WNR
色	赤	定格電圧	DC12~48V
仕様	ブザー無	材質	ABS樹脂、PC
光源	LED球	サイズ	φ100×150mm
重量	0.47kg	消費電力	3.7W
回転数	130回/分	保護等級	IP23
使用温度範囲	-20~60℃		
高輝度LEDとステッピングモーターによるブラシレスのパルス駆動で制御。			
耐振9Gを実現した強耐振型。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.