

品番：EA983FS-54A

品名：DC12V/24V 自動車用LED回転灯(緑色)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 13,200円(税抜)／14,520円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 13,200円(税抜)／14,520円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 14 (2025/12/16 06:19現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0279ページ                       |      |   |



仕様

|                                                 |                                        |      |                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------------|
| 色                                               | 緑                                      | 定格電圧 | DC12/24V兼用       |
| 材質                                              | グローブ:ポリカーボネート、<br>本体:ABS樹脂、<br>反射鏡:アルミ | 光源   | 3WハイパワーLED球      |
| コード長                                            | 4.5m                                   | サイズ  | 145×200×140(H)mm |
| 重量                                              | 900g                                   | IP規格 | 65相当             |
| 輝度                                              | 約980カンデラ                               |      |                  |
| シガーライター用プラグ(ON/OFFスイッチ付)<br>(ON時にはランプが点灯します。)   |                                        |      |                  |
| DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。            |                                        |      |                  |
| 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。                 |                                        |      |                  |
| 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力で固定。<br>(マグネット部に保護シール付) |                                        |      |                  |
| 外突規制適合品                                         |                                        |      |                  |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

