

品番 : EA983FW-23A

品名 : AC/DC24V LED小型積層信号灯(緑)



販売価格	9,650円(税抜) / 10,615円(税込)		
カタログ価格	9,650円(税抜) / 10,615円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/04 15:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1246ページ		



仕様

メーカー	パトライト(PATLITE)	型番	LR4-102LJNW-G
ポール取付型			
材質	本体・ユニット:ポリカーボネート、 ポール:アルミ	定格電圧	DC24V
光源	LED球	色	緑
本体サイズ	φ40×139mm	ポールサイズ	φ21.7×285mm
重量	495g	コード長	1000mm
取付ブラケット付 (市販のねじ・ナットで固定してください。)			
取付ブラケットサイズ	32×80×3(t)mm		
色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。			
IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.