

品番：EA983FW-24A

品名：AC/DC24V LED小型積層信号灯(赤・緑)



販売価格	11,400円(税抜)／12,540円(税込)		
カタログ価格	11,400円(税抜)／12,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 13:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様	パトライト (PATLITE)	型番	LR4-202LJNW-RG
メーカー	本体・ユニット: ポリカーボネート、 ポール: アルミ	定格電圧	DC24V
材質		色	赤・緑
光源	LED球	ポールサイズ	φ21.7×285mm
本体サイズ	φ40×179mm	コード長	1000mm
重量	530g		
取付ブラケットサイズ	32×80×3(t)mm		

ポール取付型
取付ブラケット付 (市販のねじ・ナットで固定してください。)
色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。
IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.