

品番 : EA983G-11

品名 : 50mmx9.1m 反射テープ(エンジニアグレード)緑



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,320円(税抜) / 4,752円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,320円(税抜) / 4,752円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/17 18:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 2362ページ | | |



耐久性に優れ屋外での使用に最適です

仕様

| | | | |
|--------|-----------------------------------|------|--------------|
| サイズ | 50mm×9.1m | 厚み | 0.13mm |
| 材質 | 基材:高光沢ガラスビーズ含浸フィルム 粘着剤:永久感圧接着剤 | カラー | 緑 |
| 粘着力 | 約26.2N/25mm | 耐用年数 | 7年(目安) |
| 使用温度範囲 | -23~65°C | 剥離紙 | 白紙(ポリエチレン加工) |
| 重量 | 221g | | |

反射タイプ

屋外対応

エンジニアグレード(プロ用)

ASTM D-4956-99 type 1準拠

交通・通行時の注意表示等に

昼間でも夜間でも使用できます

フィルムは非常に光沢があります

接着の際には、対象物の表面をキレイにして下さい

代替品

| | |
|---|---|
|  | <p>品番 EA983G-11A コメント 変更点:表面マイクロリズム型に変更</p> |
|---|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.