


品番：EA983PS-1

品名：390x150x80mm エペランブロック



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,000円(税抜) / 7,700円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,000円(税抜) / 7,700円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/05/04 18:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1758ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---------------------------------|---------|---------------|
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 780784 |
| 商品名 | EPブロック3915 | サイズ(mm) | 390×150×80(L) |
| 耐荷重 | 約4.6t | 重量 | 520g |
| 材質 | 発泡ポリプロピレン | 発泡倍率 | 8倍 |
| 圧縮強度 | 8kg/cm ² (23℃環境5%圧縮) | 色 | ブラック |

軽量で設置しやすい。仮設ハウスなどの台座用エペランブロックです。

【使用上の注意】

- ・火気厳禁
- ・圧縮強度の範囲内でご使用ください(ただし圧縮強度値は試験測定結果であり、製品における保証値ではありません)
- ・圧縮強度が不足する場合には、EPブロックの数を増やしてください。
- ・面で荷重を受けるようにご使用ください。
- ・高さ調整などには、コンパネ等を使用してください。
- ・全く変形しない訳ではありません。一定のひずみは生じます。
- ・積載物に対するの補償は行っておりません。使用に際して事前のご確認をお願いいたします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.