

品番：EA983S-144

品名：40mm ダイアル錠(ステンス製ツル)

	販売価格	2,750円(税抜)／3,025円(税込)		
	カタログ価格	2,750円(税抜)／3,025円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 35 (2025/12/16 22:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	2385ページ			



カタログ訂正

24/11/05 誤) ツル径:4.8mm クリアランス:タテ24mm、ヨコ14mm 正) ツル径:6.0mm クリアランス:タテ25mm、ヨコ22mm(No.56 1018)

本体部分もニッケルメッキ加工がされている錆に強いダイアル錠です。

仕様

幅(mm)	40	ツル径(mm)	6.0
クリアランス(タテ)(mm)	24	クリアランス(ヨコ)(mm)	22
材質	本体:真鍮(サテンニッケルメッキ) ツル:ステンレス		
番号設定可能			
高い耐久性と耐腐食性があります。			
4桁のダイヤルで、10,000通りの異なる組み合わせを設定できます。			
道具を使わなくても、いつでも簡単に組み合わせ番号をリセットできます。			
鍵が不要なため、鍵をなくす心配がありません。			