

品番：EA983SP-12

品名：1600-3400mm 強力型セーフティツールランヤード



販売価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
カタログ価格	16,200円(税抜) / 17,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 36 (2026/05/04 12:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2244ページ		



耐久性の高い幅広ベルトと伸縮性に優れた蛇腹ベルトのハイブリッドタイプ

仕様

全長	1600~3400mm	取付工具重量	20kg
最大開口	26mm	カラビナフックサイズ	140×70mm
カラビナフック線径	厚み11mm、幅15mm	重量(g)	346
材質	ベルト:ナイロン カラビナフック:アルミニウム		

CEマーク認証品

コントラストのあるステッチなので目視検査が素早く行えます。

安全性の高いダブルアクションの自動ロックカラビナ付

耐久性の高い幅広ベルトと伸縮性に優れた蛇腹ベルトのハイブリッドタイプ

大型ゲートのダブルアクションカラビナは手袋を着用していても簡単に接続・取り外しができます。

ランヤードの反対側にある大きなウェビングループは、様々なサイズの工具への取り付けや、固定アンカーポイントへの簡単な取り付けを可能にし、非常に幅広い選択肢を提供します。

※固定アンカーポイントのみに使用してください。人体に直接取り付けないでください。

