

品番：EA983TR-331

品名：33.0x 13mm 電気ブレーカーロックアウト



販売価格	270円(税抜) / 297円(税込)		
カタログ価格	270円(税抜) / 297円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 19:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

外寸サイズ	31.3(W)×33(D)×58.5(H)mm	ボディサイズ	33×13mm
鍵穴径	7mm	材質	ナイロンPA
最大60アンペアまで対応			
穴の間隔は12mm以下			
単極ブレーカーおよび多極ブレーカーに対応			
ブレーカーのスイッチレバーを挟み込んで固定するタイプです。			
取り付けは簡単で、工具は不要です。			
指で回せるネジが付いているため、現場で素早く取り付けられます。			
安全性を高めるため、南京錠を併用することをお勧めします。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.