

品番：EA983TT-12

品名：600mm ねじ止めワイヤーロック(南京錠タイプ)



販売価格	3,060円(税抜) / 3,366円(税込)		
カタログ価格	3,060円(税抜) / 3,366円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 20:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ノムラテック	型番	N-1093
用途	現場機材・工具の盗難防止 店舗備品の保管・管理 室内外の開閉部の施錠に	サイズ	本体:60×60×14mm ワイヤー:600mm
ワイヤー径	3mm	耐荷重	ねじ止め:水平方向 15kg 両面テープ止め:水平方向 5kg
材質	南京錠本体シャックル部:スチール(焼き入れ処理) 本体表面:ステンレス ダイヤル部:亜鉛ダイカスト 固定プレート:ステンレス ワイヤー:スチール(被覆部分PVC) ドリルねじ:ステンレス 両面テープ:アクリル系粘着剤	付属品	南京錠(3桁ダイヤル)、固定プレート×2、両面接着テープ×2、ワイヤー、ドリルねじ×4

ねじ止めと両面接着テープの両方に対応した、南京錠を使用するワイヤー錠です。

南京錠とワイヤー・チェーン等をつなぐ固定プレートとの組み合わせで、様々なもの同士を「つなぐ・止める・固定」することができます。

取付方法は、環境に応じてネジ止めと両面接着テープの2種類から選べます。
※両面接着テープでの取り付けの場合は、ネジ止めより固定状態は劣ります。

屋外でのご使用の場合は「ネジ止め」でのお取り付けをおすすめします。

ねじ止め・両面接着テープ止めが可能な凹凸の無い平らな面であれば、使用場所を限定せず多様な場所でご利用になれます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.