

品番：EA983ZA-32

品名：76x57x184mm キーボックス(プッシュボタン式)



販売価格	14,800円(税抜) / 16,280円(税込)		
カタログ価格	14,800円(税抜) / 16,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2024/05/08 23:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2441ページ		



仕様

メーカー	ケイデン	型番	PC10
商品名	カギ番人プラス 南京錠型	材質	本体:亜鉛合金、ステンレス ボタン:POM樹脂
プッシュボタン式、番号設定可能、南京錠型			
設置場所	ドアノブ、レバーハンドル、フェンス等	本体サイズ	外寸:76×57×184(H)mm、 内寸:55.8×22.7×101.5(H)mm
ブラケット内径	27mm	重量	900g
付属品	レバーハンドル取付用ブラケット×1個	用途	オフィス、工場、ビル、マンションなど 様々な場所でのカギ管理
全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験)			
操作しやすいプッシュボタン式。			
鍵だけでなくカードも保管可能。			
内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。			
オープンハンドルは無理にあげようとする空回りするクラッチ式ハンドル。			
ツル部分は樹脂製ブラケットで保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。			
耐久性・耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.