




品番：EA984CA-5

品名：100x140mm/150kgf ハンドマグネットリフト



販売価格	12,200円(税抜) / 13,420円(税込)		
カタログ価格	12,200円(税抜) / 13,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/16 06:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1735ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	ML-150
最大吸着力	1.5kN(150kgf)	サイズ	100(W)×140(D)×190(H)mm
ハンドル長さ	150mm	ハンドル太さ	約10.5mm
材質	本体:スチール 磁石:フェライト磁石	重量	2.1kg
用途	鉄板など、磁性体の板材の搬送に		

鋼板などの運搬に便利なマグネット式の運搬具です。

レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。

※最大吸着力は吊上げ能力とは異なります。

※特に耐久年数の基準等はありません。経年での減磁は考えられますが、性能に影響しない程度のため、数十年以上はご使用頂けます。

※劣化や磨耗にご注意の上ご使用下さい。

1. 水や高温や衝撃、外部磁場などによって減磁が進む可能性があります。
2. サビなどの腐食性物質に接触したままにすると性能が劣化する場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

