


品番：EA984CD-104

品名：500kg マグネットリフター(スーパーマグ)



販売価格	158,000円(税抜) / 173,800円(税込)		
カタログ価格	158,000円(税抜) / 173,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/21 00:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



4つの磁石で確実につり荷を吸着。
丸鋼の適用範囲が広がります。また、小さなクリップさえ吸着しない安心設計。
磁石部分は手動が入った状態になっています。

仕様

メーカー	キトー (KITO)	型番	KRD50
商品名	スーパーマグ	吊上能力	平鋼:500kg 丸鋼:360kg (φ200)
重量	25kg	サイズ(mm)	204×145.5×218(H)
フック穴径	40mm	ハンドル長	215mm
丸鋼適用範囲	φ80~600mm	使用温度	-20℃~+50℃
湿度	85%RH以下(結露のないこと)	つり上げ対象物	鋼板、形鋼および丸鋼、それらの加工品。 板厚25mm未満では吸着力が低下します。 アルミ、ステンレス、真鍮などの非磁気性体は吸着できません。

永久磁石で安心・安全。平鋼も丸鋼も一台で対応

1台で平鋼のみでなく丸鋼もつり上げられます。

永久磁石を使用しているため、停電による危険がありません。

スイッチレバーを操作だけで、つり荷の吸着が可能です。

OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえ吸着しない安心設計。

永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持

4つの磁極で確実に吸着

一般的なりフティングマグネットの磁極数は2つですが、キトスーパーマグの磁極数は4つです。このため、磁極の束が4つ発生し、効率よく確実につり荷を吸着します。

また、底面V字溝の開き角度を広げて、丸鋼曲面へ磁力が効率よく流れる形状となっています。

屋内専用

防水構造ではありません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.