


品番：EA984CD-105

品名：800kg マグネットリフター(スーパーマグ)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 201,000円(税抜) / 221,100円(税込)  |      |   |
| カタログ価格  | 201,000円(税抜) / 221,100円(税込)  |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/19 12:10現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



4つの磁石で確実につり荷を吸着。  
丸鋼の磁石で吊り上げられるように、  
磁石裏はV字溝が入った形状になっています。

## 仕様

|        |                   |         |  |
|--------|-------------------|---------|--|
| メーカー   | キトー (KITO)        | 型番      | KRD80  |
| 商品名    | スーパーマグ            | 吊上能力    | 平鋼:800kg<br>丸鋼:600kg (φ300)  |
| 重量     | 40kg              | サイズ(mm) | 262×160×263 (H)  |
| フック穴径  | 50mm              | ハンドル長   | 270mm  |
| 丸鋼適用範囲 | φ80~600mm         | 使用温度    | -20℃~+50℃  |
| 湿度     | 85%RH以下 (結露のないこと) | つり上げ対象物 | 鋼板、形鋼および丸鋼、それらの加工品。<br>板厚25mm未満では吸着力が低下します。<br>アルミ、ステンレス、真鍮などの非磁気性体は吸着できません。 |

永久磁石で安心・安全。平鋼も丸鋼も一台で対応

1台で平鋼のみでなく丸鋼もつり上げられます。

永久磁石を使用しているため、停電による危険がありません。

スイッチレバーを操作だけで、つり荷の吸着が可能です。

OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえ吸着しない安心設計。

永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持

4つの磁極で確実に吸着

一般的なりフティングマグネットの磁極数は2つですが、キトスーパーマグの磁極数は4つです。このため、磁極の束が4つ発生し、効率よく確実につり荷を吸着します。

また、底面V字溝の開き角度を広げて、丸鋼曲面へ磁力が効率よく流れる形状となっています。

屋内専用

防水構造ではありません

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.