

品番：EA984CD-106

品名：1000kg マグネットリフター(スーパ-マグ)



販売価格	231,000円(税抜)／254,100円(税込)		
カタログ価格	231,000円(税抜)／254,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/23 01:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。

こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	キトー (KITO)	型番	KRD100
商品名	スーパ-マグ	吊上能力	平鋼:1000kg 丸鋼:750kg (φ 300)
重量	54kg	サイズ(mm)	283×170×307(H)
フック穴径	60mm	ハンドル長	300mm
丸鋼適用範囲	φ 80～600mm	使用温度	−20℃～+50℃
湿度	85%RH以下 (結露のないこと)	つり上げ対象物	鋼板、形鋼および丸鋼、それらの加工品。 板厚25mm未満では吸着力が低下します。 アルミ、ステンレス、真鍮などの非磁気性体は吸着できません。
永久磁石で安心・安全。平鋼も丸鋼も一台で対応			
1台で平鋼のみでなく丸鋼もつり上げられます。			
永久磁石を使用しているので、停電による危険がありません。			
スイッチレバーを操作だけで、つり荷の吸着が可能です。			

OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえ吸着しない安心設計。
永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持
4つの磁極で確実に吸着
一般的なりフティングマグネットの磁極数は2つですが、キトスーパーマグの磁極数は4つです。このため、磁極の束が4つ発生し、効率よく確実につり荷を吸着します。 また、底面V字溝の開き角度を広げて、丸鋼曲面へ磁力が効率よく流れる形状となっています。
屋内専用
防水構造ではありません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.