


品番：EA984CD-52

品名：250kg マグネットリフター



販売価格	104,000円(税抜) / 114,400円(税込)		
カタログ価格	104,000円(税抜) / 114,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/19 23:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

最大吊上能力	鋼板:250kg 丸鋼:100kg	吊上サイズ	鋼板:厚み20mm以上 丸鋼:φ250mm以下
最大吊上長さ	1500mm	サイズ	210(W)×90(D)×148(H)mm
ハンドル長	155mm	フック穴径	45×40mm
重量	8.5kg	使用温度	-10℃~80℃


ホストやクレーンに引っ掛けるだけで場所を選ばず使用可能

オン・オフの切り替えは手動

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

ハンドルを所定の位置でロックし、吊上物の落下を防ぐセーフティボタン付き

代替品

	品番 EA984CD-82 コメント 仕様をご確認ください。
--	-----------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.