

品番：EA984CD-53

品名：500kg マグネットリフター



販売価格	214,800円(税抜) / 236,280円(税込)		
カタログ価格	214,800円(税抜) / 236,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/23 03:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付

仕様

最大吊上能力	鋼板:500kg、丸鋼:200kg	サイズ	281(W)×106(D)×191(H)mm
ハンドル長	190mm	フック穴径	53×48mm
重量	17.5kg	使用温度	-10℃～80℃

ホイスやクレーンに引っ掛けるだけで場所を選ばず使用できます。

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

ハンドル位置をロックし、荷重の開放を防ぐセーフティボタン付

オン・オフの切り替えは手動です。

代替品



品番 EA984CD-83
コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

