


品番：EA984CD-61

品名：125kg マグネットリフター



販売価格	105,000円(税抜) / 115,500円(税込)		
カタログ価格	105,000円(税抜) / 115,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/13 11:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1735ページ		



仕様

吊上能力(安全使用荷重)	鋼板:125kg 丸鋼:50kg	吊上サイズ	鋼板:厚み20mm以上 丸鋼:φ200mm以下
最大吊上長さ	1500mm	幅	155mm
奥行	69mm	高さ	138mm
フック穴径	34×27mm	重量	4kg
ホイストやクレーンに引っ掛けるだけで場所を選ばず使用可能			
オン・オフの切り替えは手動			
吊り輪に張力がかかっている時は、自動的にハンドルをロックするリフティング・アイセンサー搭載			
ハンドルを所定の位置でロックし、吊上物の落下を防ぐセーフティボタン付き			
事前に荷重テストができる安全シム付き			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.