品番: EA984CD-81

品名: 100kg マグネットリフター



| 販売価格 | 49,000円 (税抜)/ 53,900円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 49,000円(税抜)/53,900円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/21 08:52現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | | |
| カタログページ | 1784ページ | | | | |











カタログ訂正

24/12/27 ●吊上能力(丸鋼) 誤:30kg 正:50kg (No.55,56 訂正フラグ有)

仕様

| 吊上能力 | 鋼板:100kg 丸鋼:50kg | 吊上厚み | 鋼板:15mm以上 丸鋼:φ80mm以下 |
|--------|---------------------|------|-------------------------|
| 最大吊上長さ | 1000mm | 幅 | 131mm |
| 奥行 | 65mm | 高さ | 124mm |
| フック穴径 | 45×32mm | 重量 | 3kg |
| 使用温度 | −10℃~40℃ | | |

工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材の持ち上げが可能

オン・オフの切り替えは手動

コンパクトサイズ

ハンドルを所定の位置でロックし、吊上物の落下を防ぐセーフティボタン付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.