


品番 : EA984CD-81

品名 : 100kg マグネットリフター



販売価格	49,000円(税抜)／53,900円(税込)		
カタログ価格	49,000円(税抜)／53,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/01/10 04:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1735ページ		



カタログ訂正

24/12/27 ●吊上能力(丸鋼) 誤:30kg 正:50kg (No.55,56 訂正フラグ有)

仕様

吊上能力	鋼板:100kg 丸鋼:50kg	吊上厚み	鋼板:15mm以上 丸鋼:φ80mm以下
最大吊上長さ	1000mm	幅	131mm
奥行	65mm	高さ	124mm
フック穴径	45×32mm	重量	3kg
使用温度	-10°C~40°C		

工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材の持ち上げが可能

オン・オフの切り替えは手動

コンパクトサイズ

ハンドルを所定の位置でロックし、吊上物の落下を防ぐセーフティボタン付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.