品番: EA984CD-82

品名:300kg マグネットリフター



販売価格	118,000円(税抜)/ 129,800円(税込)				
カタログ価 格	118,000円(税抜)/129,800円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/11/21 08:52現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	1784ページ				











カタログ訂正

24/12/26 ●吊上能力(丸鋼) 誤:90kg 正:150kg (No.55,56 1157)

仕様

吊上能力	鋼板:300kg 丸鋼:150kg	吊上厚み	鋼板:20mm以上 丸鋼: φ100mm以下
最大吊上長さ	1500mm	幅	202mm
奥行	95mm	高さ	169mm
フック穴径	63×46mm	重量	10kg
使用温度	−10℃~40℃		

工場、作業場、倉庫で安全かつ効率的に鉄材の持ち上げが可能

オン・オフの切り替えは手動

コンパクトサイズ

ハンドルを所定の位置でロックし、吊上物の落下を防ぐセーフティボタン付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.