


品番 : EA984CM-11

品名 : DC24V/φ 35mm/250N 電磁マグネットホルダー



販売価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
カタログ価格	24,000円(税抜) / 26,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/04/09 19:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1193ページ1312ページ		



工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に

仕様

電圧	DC24V	電流	240mA
最大吸着力	250N ※接極子プレートEA984CM-23を使用した場合の数値です	直径	35mm
高さ	48mm	背面ねじ径	M5×8mm
重量	350g	IP値	54
最高使用温度	80℃	材質	軟鉄(ニッケルメッキ)

DC24Vでリリース(脱磁)する電磁マグネット

背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き

別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.