品番: EA984CM-3

品名: DC24V/ φ 40mm/550N 電磁マグネットホルタ -



販売価格	5,850円 (税抜)/ 6,435円(税込)				
カタログ価 格	5,850円(税抜)/6,435円(税込)				
在庫数	最新在庫: 165 (2025/11/24 11:54現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1238ページ1361ページ				











工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に

仕様

電圧	DC24V	電流	140mA
最大吸着力	550N ※接極子プレートEA984CM-23を使 用した場合の数値です	直径	40mm
高さ	27mm	背面ねじ径	M5×10mm(1穴) M4×6mm(3穴)
PCD	26mm	重量	210g
IP値	20	最高使用温度	3°08
材質	軟鋼(ニッケルメッキ)		

DC24Vでホールド(吸着)する電磁マグネット

電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー

製造工程の工作物保持に。

背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き

別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.