


品番：EA984CM-3


品名：DC24V/φ 40mm/550N 電磁マグネットホルダー



販売価格	6,590円(税抜) / 7,249円(税込)		
カタログ価格	6,590円(税抜) / 7,249円(税込)		
在庫数	最新在庫: 166 (2026/06/23 23:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1193ページ1312ページ		



φ (mm)	質量 (g)
19	108
25	128
32	161
40	210
50	315
63	498
80	800
100	1250



工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に

仕様

電圧	DC24V	電流	140mA
最大吸着力	550N ※接極子プレートEA984CM-23を使用した場合の数値です	直径	40mm
高さ	27mm	背面ねじ径	M5×10mm (1穴) M4×6mm (3穴)
PCD	26mm	重量	210g
IP値	20	最高使用温度	80℃
材質	軟鋼(ニッケルメッキ)		

DC24Vでホールド(吸着)する電磁マグネット

電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー

製造工程の工作物保持に。

背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き

別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.