


品番 : EA984CM-34

品名 : DC12V/ ϕ 50mm/1000N 電磁マグネットホルダ -



販売価格	9,960円(税抜) / 10,956円(税込)		
カタログ価格	9,960円(税抜) / 10,956円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/02/17 16:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1193ページ 1312ページ		



工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に

仕様

電圧	DC12V	電流	470mA
最大吸着力	1000N ※接極子プレートEA984CM-24を使用した場合の数値です	直径	50mm
高さ	30mm	背面ねじ径	M5×10mm(1穴) M4×6mm(3穴)
PCD	34mm	重量	364g
IP値	20	最高使用温度	80°C
材質	軟鋼(ニッケルメッキ)		

DC12Vでホールド(吸着)する電磁マグネット

電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー

製造工程の工作物保持に。

背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き

別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.