品番: EA984CM-36

品名: DC12V/ φ 80mm/2000N 電磁マグネットホルタ -



販売価格	<b>21,600円</b> (税抜)/23,760円(税込)				
カタログ価 格	21,600円(税抜)/23,760円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/24 11:59現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1238ページ1361ページ				









工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に

## 仕様

電圧	DC12V	電流	1116mA
最大吸着力	2000N ※接極子プレートEA984CM-26を使 用した場合の数値です	直径	80mm
高さ	38mm	背面ねじ径	M8×12mm(1穴) M6×7mm(3穴)
PCD	50mm	重量	1203g
IP値	20	最高使用温度	3°08
材質	軟鋼(ニッケルメッキ)		

DC12Vでホールド(吸着)する電磁マグネット

電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー

製造工程の工作物保持に。

背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き

別売りの接極子プレート(EA984CM-26)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.