品番：EA984CM-5

品名：DC24V/φ 65mm/1670N 電磁ﾏｸﾞﾈｯﾄﾎﾙﾀﾞｰ

販売価格	10,200円（税抜）／ 11,220円（税込）			
カタログ価格	10,200円（税抜）／11,220円(税込)			
在庫数	最新在庫：19　（2025/11/24 11:56現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1238ページ1361ページ			



工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に

仕様

電圧	DC24V	電流	340mA
最大吸着力	1670N ※接極子プレートEA984CM-25を使用した場合の数値です	直径	65mm
高さ	35mm	背面ねじ径	M8×12mm（1穴） M5×6mm（3穴）
PCD	40mm	重量	710g
IP値	20	最高使用温度	80℃
材質	軟鋼（ニッケルメッキ）		
DC24Vでホールド（吸着）する電磁マグネット			
電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー			
製造工程の工作物保持に。			
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き			
別売りの接極子プレート（EA984CM-25）を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.