品番: EA984DD-100

品名: 0-100mm/118mm スクリュークランプ



販売価格	<b>7,880円</b> (税抜)/ 8,668円(税込)				
カタログ価 格	7,880円(税抜)/8,668円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/24 13:34現在)				
商品入数	1	販売単位	丁		
カタログページ	0093ページ				











## 仕様

メーカー	三木ネツレン	型番	H2703
材質	鍛造焼入鋼	クランプ範囲	0~100mm
口の深さ	118mm	最大締付荷重	6000kg
サイズ	B:191mm, D:118mm, H:235mm, I:25mm	二面幅S	26mm
穴径C	12mm	重量	4.3kg

スイベルヘッド付

精密型打鍛造と熱処理調質により、高い強靭性があります。

使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を起こしません。

ボルトはメートル台形ねじで、熱処理調質していますから強靭です。

ボルトの頭部は6角になっており、丸棒ハンドル、スパナ、各種レンチなどの締付具で自在に使用することができます。

## 代替品

品番 EA526SG-8

コメント 仕様ご確認ください



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.