

品番 : EA984DD-100

品名 : 0-100mm/118mm スクリュークランプ[°]



販売価格	7,880円(税抜) / 8,668円(税込)		
カタログ価格	7,880円(税抜) / 8,668円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/17 16:56現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



仕様

メーカー	三木ネツレン	型番	H2703
材質	鍛造焼入鋼	クランプ範囲	0~100mm
口の深さ	118mm	最大締付荷重	6000kg
サイズ	B:191mm、D:118mm、 H:235mm、I:25mm	二面幅S	26mm
穴径C	12mm	重量	4.3kg

スイベルヘッド付

精密型打鍛造と熱処理調質により、高い強靭性があります。

使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を起こしません。

ボルトはメートル台形ねじで、熱処理調質していますから強靭です。

ボルトの頭部は6角になっており、丸棒ハンドル、スパナ、各種レンチなどの締付具で自在に使用することができます。

代替品

	品番 EA526SG-8 コメント 仕様ご確認ください
--	--------------------------------



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.