

品番 : EA984DD-75

品名 : 0- 75mm/ 76mm スクリュークランプ



販売価格	8,030円(税抜) / 8,833円(税込)		
カタログ価格	8,030円(税抜) / 8,833円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 20:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0093ページ		



#### 仕様

メーカー	三木ネットレン	型番	H2702
クランプ範囲	0~75mm	口の深さ	76mm
最大締付荷重	5000kg	締付ボルト径	TM22
スピンドル全長	170mm	締付ボルトピッチ	3
六角二面幅	24mm	材質	鍛造焼入鋼
重量	2.5kg		

スイベルヘッド付き

精密型打鍛造と熱処理調質により、高い強靱性があります。

使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を起こしません。

ボルトの頭部は六角になっており、丸棒ハンドル、スパナ、各種レンチなどの締付具で自在に使用することができます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.