





品番：EA984DJ-1

品名：1.0ton イージークランプ(3-16mm)



販売価格	30,000円(税抜) / 33,000円(税込)		
カタログ価格	30,000円(税抜) / 33,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/04 13:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1750ページ		



仕様

メーカー	三木ネツレン	型番	B2110
商品名	EASY-S型	用途	アングル・チャンネル・アイビームの専用吊具として
使用荷重	1t	クランプ範囲	0~16mm
全長	156mm	重量	2.4kg

カムにばね付で取付の際に支える手間がなく、吊作業の能率が向上します。

荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造

受金はアール状になっており、角度吊の際、本体に掛かるねじれ力が少なく無理がありません。

カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間は入りません。

クランプした被吊上物が着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになっても、クランプは部材から外れることはありません。

<使用方法>

正しい吊方

① 1点吊(原則としてワイヤーロープは2本通す)の場合

吊荷の長さは2m以内とし、必ずバランスのとれた重心上を吊ってください。(偏芯すると危険です。)

② 吊荷が2m以上の場合

2点吊とし、必ず角度吊または天秤吊で作業してください。(バランスがよく安全です。)

③ 縦吊に近い場合

吊荷の制限を受けますので、横吊の80%に基本使用荷重の選定を行ってください。(安全係数が低下します。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.