




品番 : EA984DJ-1

品名 : 1.0ton イージークランプ(3-16mm)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 27,800円(税抜)／30,580円(税込) | | |
| カタログ価格 | 27,800円(税抜)／30,580円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/15 20:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1799ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|---------|--------|--------------------------|
| メーカー | 三木ネツレン | 型番 | B2110 |
| 商品名 | EASY-S型 | 用途 | アングル・チャンネル・アイビームの専用吊具として |
| 使用荷重 | 1t | クランプ範囲 | 0~16mm |
| 全長 | 156mm | 重量 | 2.4kg |

カムにばね付で取付の際に支える手間がなく、吊作業の能率が向上します。

荷重増加に応じて強い力でかみこむ構造

受金はアール状になっており、角度吊の際、本体に掛かるねじれ力が少なく無理がありません。

カム軸にねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。

クランプした被吊上物が着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになっても、クランプは部材から外れることはあります。

<使用方法>

正しい吊方

① 1点吊(原則としてワイヤーロープは2本通す)の場合

吊荷の長さは2m以内とし、必ずバランスのとれた重心上を吊ってください。(偏芯すると危険です。)

② 吊荷が2m以上の場合

2点吊とし、必ず角度吊または天秤吊で作業してください。(バランスがよく安全です。)

③ 縱吊に近い場合

吊荷の制限を受けますので、横吊の80%に基本使用荷重の選定を行ってください。(安全係数が低下します。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.