品番: EA984DS-11

品名: 10-25mm 竪吊クランプ(広口)



| 販売価格 | 49,900円 (税抜)/ 54,890円(税込) | | | | |
|------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 49,900円(税抜)/54,890円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/11/24 11:56現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | | |
| カタログページ | 1799ページ | | | | |







仕様

| メーカー | 三木ネツレン | 商品名 | V-25-広口型 |
|------|--------|--------|----------|
| 使用荷重 | 0.5t | クランプ範囲 | 10~25mm |
| 全長 | 212mm | 材質 | 特殊合金鋼 |
| 重量 | 1.4kg | | |

ワンタッチ安全ロック式

厚みのある鋼板に対応可能な広口タイプ

吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。

運搬中、被吊上物がショックを受けても、吊上状態に変化はありません。

圧縮コイルばねによって、常に一定の初荷重がカムに働きますから、被吊上物は着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.