

品番：EA984DW-11

品名：φ42.7/48.6mm リング付クランプ(単管用)



販売価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
カタログ価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫: 138 (2026/06/06 10:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2241ページ		



#### 仕様

適用パイプ径	φ42.7・48.6mm	使用荷重	リング左右部:85kg リング下部:130kg
破壊荷重	1800kg	全長	130mm
材質	鉄(クロメートメッキ)	重量	443g

φ42.7/48.6単管パイプ、枠組/一側足場に取り付けてご使用ください。

親綱・墜落静止器具(安全帯)のアンカーや、ライフブロック・チェーンブロック・滑車などの吊下げ用金具として

※クランプのナットは34N・m(350kgf・cm)で締め付けてください。

#### 〈ご注意〉

※足場や単管、単管を支持する部材、併用する器材や資材は十分な強度がある物を使用してください。

※親綱を掛ける場合は、10m以内の間隔で設置してください。

※ライフブロックをご使用時はなるべく支柱の近くに設置してください。

※チェーンブロック等で荷を吊り上げるときは、単管の曲がりに気をつけながら作業してください。

※墜落制止用器具(安全帯)はアブソーバ付を使用してください。

※落下衝撃の加わったもの、目視でわかる変形の生じたものは使用しないでください。

※2丁掛けはしないでください。

※ロープやワイヤを直接掛けないでください。

※使用できる方向に制限があります。(サブ画像参照)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

