


品番 : EA984FA-41

品名 : 0.5ton スクリューカンフ (J型/ツイストカム式)



販売価格	27,600円(税抜)／30,360円(税込)		
カタログ価格	27,600円(税抜)／30,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/17 15:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1751ページ		



## 仕様

メーカー	スーパーツール	型番	SJC0.5S
使用荷重	0.5t	クランプ範囲	0~25mm
全長	107.5mm	重量	1.7kg
材質	特殊合金鋼	仕上げ	シャンパンゴールド焼付塗装

特にチェーンブロック・ホイスト等の吊ピースに最適な万能クランプ

スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐震性も抜群

締め付け確認マークは蓄光塗装で視認性抜群!

組立や溶接作業等の引っ張り用、形鋼などの引起こし作業にも使用できます。

NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録商品

※吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。

吊り下げの場合、勾配のある物(I形鋼)には使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.