

品番 : EA984FA-54

品名 : 3.2ton スクリューカンフ[°] (引張り治具兼用型)



販売価格	56,800円(税抜)／62,480円(税込)		
カタログ価格	56,800円(税抜)／62,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/17 15:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1751ページ		



仕様

メーカー	スーパーツール	型番	SUC3.2
使用荷重	3.2t	クランプ範囲	0~40mm
全長	165mm	重量	6.0kg
材質	特殊合金鋼	仕上げ	シャンパンゴールド焼付塗装、シャクル部:赤色焼付塗装

土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、ヨコ引き、引起こし作業に最適

治具としてチェンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適な軽量コンパクトタイプ

シャックルは吊り(引張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引張り作業が可能
※90°方向での使用は引張り作業のみ、吊り上げ作業は0°までとなります。

スクリューカムと円弧状カムで確実にグリップします。

横荷重が掛かれば荷重の大きさに比例して、円弧状カムが傾いてより強固にグリップ

円弧状カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構

NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

