


品番：EA984FB-22

品名：280-500kg 万能型ブロック用クランプ°(ハット°式)



販売価格	41,000円(税抜) / 45,100円(税込)		
カタログ価格	41,000円(税抜) / 45,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 01:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1752ページ		



仕様

メーカー	スーパーツール	型番	AMC500N
使用荷重	280~500kg	クランプ範囲	10~240mm
全長	472mm	重量	7.5kg
材質	高抗張力鋼・特殊ゴム	仕上げ	紫色焼付塗装

爪位置を変えることにより、広いクランプ範囲に対応します。

各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に最適

ワークの重心位置に合わせることで、ワークのバランスを保持します。

特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。(無傷型としても使用可。)

手で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズ

※吊り上げシャックル位置で容量(kg)は変わります。

※落ブタ式U字溝は吊れません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.