

品番 : EA984SE-23

品名 : 286x533x311mm ホイールチョーク(ウレタン製/アルミベース)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 80,000円(税抜)／88,000円(税込) | | |
| カタログ価格 | 80,000円(税抜)／88,000円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/02/04 08:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|----------|------------------------|---------|-------|
| サイズ | 286(W)×533(D)×311(H)mm | 重量 | 7.5kg |
| 材質 | 本体:ウレタン ベース:アルミニウム | 入数 | 1個 |
| 推奨タイヤサイズ | 91~116cm | 最大車両総重量 | 68t |
| 色 | 黄 | | |

凍結したような場所に
消防車両、大型ユーティリティ車両、地下採掘設備などに

底面にアルミニウムベースプレート付き

ロープ、チェーン用の取付穴付

背面に窪みに持ち運び用ハンドル付き

耐油性・耐燃料性・耐溶剤性・耐久性

SAE-J348、NFPA 1901、およびNFPA1906規格に準拠

代替品

| | |
|------|-------------|
| 品番 | EA984SE-24 |
| コメント | ゴムベースになります。 |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.