

# 品番 : EA984SE-24

品名 : 286x533x311mm ホイールチョーク(ウレタン製/ゴムベース)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 55,200円(税抜) / 60,720円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 55,200円(税抜) / 60,720円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/02/04 06:59現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0287ページ                      |      |   |



## 仕様

|          |                        |         |       |
|----------|------------------------|---------|-------|
| サイズ      | 286(W)×533(D)×311(H)mm | 重量      | 7.3kg |
| 材質       | 本体:ウレタン<br>ベース:ゴム      | 入数      | 1個    |
| 推奨タイヤサイズ | 91~116cm               | 最大車両総重量 | 68t   |
| 色        | 黄                      |         |       |

コンクリート、アスファルト、木、砂利、土がある場所に  
消防車両、大型ユーティリティ車両、地下採掘設備などに

底面にゴムベースプレート付

ロープ、チェーン用の取付穴付

背面に窪みに持ち運び用ハンドル付き

耐油性・耐燃料性・耐溶剤性・耐久性

SAE-J348、NFPA 1901、およびNFPA1906規格に準拠

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.